

Mit der G-STRETCH 215 spannen Sie alle
Gewebe auf maximale Spannwerte;
pneumatisch in höchster Präzision



G-STRETCH 215

Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone: +41 31 734 26 00
Fax: +41 31 734 26 01
Email: mail@grunig.ch
Web: www.grunig.ch

G-STRETCH 215

Pneumatisches Siebspanngerät



Siebrahmenauflage



Pneumatikkluppen



DUPLEX Kluppe

Das Wichtigste in Kürze

- Das Gewebe wird automatisch mit pneumatischen Spannkluppen gespannt.
- Die einfache bedienerfreundliche Steuerung mit drei separaten Regelkreisen für X-, Y- und Z-Achse ermöglicht die individuelle Einstellung von Spannkraft und Spannungsgeschwindigkeit.
- Die Betätigung der Spannkluppen erfolgt mittels zwei Handschaltern, wobei der erste für die X + Y-Achse (Gewebespannung) und der zweite für die Z-Achse (Rahmenanpressung) bestimmt ist.
- Durch die Pneumatik wird ein rationelles Arbeiten ermöglicht. Die gewünschte Spannkraft muss nur beim ersten Sieb einer Serie eingestellt werden.
- Kein Gewebekontakt zum Rahmen während des Spanns.
- Beim Spannen eines Gewebes wird der Siebrahmen mit der gleichen Gegenspannkraft vorgespannt.
- Falls die Siebrahmenvorspannung nicht erwünscht ist kann diese mittels 4 Feststellschrauben aufgehoben werden.
- Das Spanngerät kann sekundenschnell vom grössten bis zum kleinsten Siebrahmenformat stufenlos eingestellt werden.
- Die DUPLEX Spannkluppen besitzen Konkav-Kugellager, welche auf präzisen Edelstahl-Führungswellen laufen.
- Die Spannkluppen können während dem Spannen durch seitliches Schieben die Gewebeausdehnung kompensieren.
- Die Breite einer Spannkluppe misst 250mm. Durch diese ideale Breite werden Gewebe Unregelmässigkeiten durch jede einzelne Spannkluppe automatisch ausgeglichen. Das hat zur Folge, dass das Gewebe auf der ganzen Spannfläche gleichmässig gespannt wird.

Ausführung A1

- Pneumatisches Spanngerät mit Handbedienung.

Option W


- Winkelaufagetisch zum gleichzeitigen Bespannen mehrerer Siebrahmen.
- Standardgewebewinkel: 0°, 7.5°, 15° und 22.5°.

Option Z1



- Zusätzliche Siebrahmenauflage.

Option Z2

- Auflagetraverse zum gleichzeitigen Bespannen und Vorspannen zweier Siebrahmen.



Gerätegrösse	SB Siebrahmen-Breite	mm	750-3000
	SL Siebrahmen-Länge	mm	750-3000
	Rahmenprofildicke	mm	20-70
	Spannhub pro Seite	mm	115
Abmessungen	Länge	mm	(2xSL)+80
	Breite	mm	(2xSB)+80
	Höhe	mm	860
Druckluftanschluss	Druck	Bar	9
	Verbrauch	L/min	5-15
Dauerschallpegel		dB (A)	<70



Die Anlage erfüllt die
EU-Maschinenrichtlinien
(CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten
Alle Masse in mm
November 17