


Mit der G-STRETCH 215A spannen Sie alle Gewebe auf die gewünschte Endspannung; vollautomatisch und präzise



G-STRETCH 215A

Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone: +41 31 734 26 00
Fax: +41 31 734 26 01
Email: mail@grunig.ch
Web: www.grunig.ch

G-STRETCH 215A

Pneumatisches Siebspanngerät AUTOMATIC



Bedienpult



Siebrahmenauflage



DUPLEX Kluppe

Das Wichtigste in Kürze

- Einfache Bedienbarkeit über ein intuitives Touch-Screen Terminal.
- Das Gerät kann mittels Spannautomatik oder manuell betrieben werden.
- Das Gewebe wird mit pneumatischen Spannkluppen gespannt.
- Durch die Spannautomatik mit bis zu 50 Programmen wird ein rationales Arbeiten ermöglicht.
- Optimales Handling und höchste Spannpräzision
- Kein Gewebekontakt zum Rahmen während des Spannsens.
- Einzigartige "Gewebe-Relax" Funktion.
- Die Schablonenaufgaben werden mit der gleichen Kraft wie das Gewebe gespannt wird, an den Siebrahmen gepresst. Dadurch wird der Siebrahmen vorgespannt.
- Falls die Siebrahmenvorspannung nicht erwünscht ist, kann diese mittels 4 Feststellschrauben aufgehoben werden.
- Das Spanngerät kann sekundenschnell vom Grössten bis zum Kleinsten Siebrahmenformat stufenlos eingestellt werden.
- Die DUPLEX Spannkluppen besitzen Konkav-Kugellager, welche auf präzisen Edelstahl-Führungswellen laufen.
- Die Spannkluppen können während dem Spannen durch seitliches Schieben die Gewebeausdehnung kompensieren.
- Die Breite einer Spannkluppe misst 250 mm. Durch diese ideale Breite werden Gewebe Unregelmässigkeiten durch jede einzelne Spannkluppe automatisch ausgeglichen.

Ausführung A2

- Mit der Spannautomatik stehen insgesamt 50 frei definierbare Programme zur Verfügung. Nach dem Start erfolgt das Spannen des Gewebes vollautomatisch.
- Es können pro Programm bis zu 10 Spannzyklen programmiert werden.
- Die Regelung der Spannkraft erfolgt für beide Achsen unabhängig voneinander über elektro-pneumatische Druckwandler.

Option W


- Winkelaufgabetisch zum gleichzeitigen Bespannen mehrerer Siebrahmen.
- Standardgewebewinkel: 0°, 7.5°, 15° und 22.5°

Option Z1



- Zusätzliche Siebrahmenauflage

Option Z2

- Auflagetraverse zum gleichzeitigen Bespannen und Vorspannen zweier Siebrahmen.



Gerätegrösse	SB Siebrahmen-Breite	mm	750-3000
	SL Siebrahmen-Länge	mm	750-3000
	Rahmenprofildicke	mm	20-70
	Spannhub pro Seite	mm	115
Abmessungen	Länge	mm	(2xSL)+80
	Breite	mm	(2xSB)+80
	Höhe	mm	860
Stromanschluss	Spannung	V	1x230+N+PE 1x110+N+PE
	Frequenz	Hz	50/60
Druckluftanschluss	Druck	Bar	9
	Verbrauch	L/min	5-15
Dauerschallpegel		dB (A)	<70



Die Anlage erfüllt die
EU-Maschinenrichtlinien
(CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten
Alle Masse in mm
Februar 2020