


La G-STRETCH 270A vous permet d'atteindre les valeurs de serrage désirées pour tous les tissus, de façon complètement automatique, droit fil et avec la plus grande précision



G-STRETCH 270A

Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone: +41 31 734 26 00
Fax: +41 31 734 26 01
Email: mail@grunig.ch
Web: www.grunig.ch

G-STRETCH 270A


Tendeur d'écrans électromécanique



Pupitre de commande



G-CHECK 2



Appui pour écrans



Griffe Duplex

Caractéristiques particulières

- Utilisation du tendeur et introduction de tous les paramètres par l'intermédiaire d'un terminal tactile (touch Screen).
- Totalement 50 programmes sont à disposition et peuvent être configurés suivant les besoins.
- Après avoir choisi le numéro du programme, le processus de serrage automatique est initié.
- Le tissu est automatiquement tendu dans les sens de chaîne et de trame.
- Les poutres de serrage sont entraînées par l'intermédiaire de moteurs électriques.
- Serrage droit-fil sans distorsion du tissu.
- Ceci garantit une efficacité de travail et une reproductibilité optimales.
- Maniement et précision de serrage imbattables.
- Aucun contact entre le tissu et le cadre pendant le serrage.
- Pendant le serrage du tissu, le cadre de l'écran est tendu avec la même contre-force de serrage.
- Si cette précontrainte du cadre est indésirable, elle peut être supprimée par 4 vis de blocage.
- Le tendeur s'adapte rapidement et de façon graduelle pour commuter entre les formats d'écran les plus petits et les plus grands.
- Mode d'exploitation commutable entre Manuel et Automatique.
- Les griffes de serrage DUPLEX sont équipées de roulements à billes concaves et d'arbres de guidage en acier inoxydable de haute précision.
- Pendant le serrage, les griffes se déplacent latéralement pour compenser la dilatation du tissu.
- La largeur de la griffe de serrage est de 250 mm. Cette largeur idéale permet de compenser automatiquement toute irrégularité du tissu par chacune des griffes de serrage.

Exécution A2

- Exploitation avec écran interactif avec système de mesurage de la longueur.
- système de collage UV G-BOND UltraCure.

Option EK

- Les griffes cornières permettent de précontraindre le tissu dans les coins afin d'éviter une distorsion du tissu (effet rond) dans ces zones.

Option EP1

- Réglage de la pression de contact du cadre commandé par le programme.

Option G

- Le dispositif électronique de mesure de tension G-CHECK 2 développé par Grünig mesure automatiquement le tissu en sens de chaîne et de trame, à partir du côté inférieur du tissu.

Option MD

- Le modem permet un diagnostic à distance ou une actualisation du logiciel via ligne de téléphone

Option S4

- Poutres de serrage actives sur les quatre cotés.

Option W




- Table d'appui angulaire pour le traitement simultané de plusieurs cadres d'écran.
- Angle standard du tissu: 0°, 7.5°, 15° et 22.5°

Option Z1

- Appui d'écran supplémentaire.

Option Z2

- Traverse d'appui pour les processus de recouvrement et de précontrainte simultanés de deux écrans.



Dimensions tendeur	SB largeur des écrans	mm	1250+2000
	SL longueur des écrans	mm	1250+2000
	Epaisseur profil de cadre	mm	20-70
	Course de serrage par côté	mm	100

Dimensions	Longueur	mm	(2xSL)+355
	Largeur	mm	(2xSB)+355
	Hauteur	mm	1140

Alimentation électr.	Tension	V	1x230+N+PE 2x220+PE
	Fréquence	Hz	50/60

Alimentat.pneumat.	Pression	Bar	7
	Consommation	l/min	5-15

Niveau de pression acoustique continu	dB (A)	<70
---------------------------------------	--------	-----



La machine correspond aux directives de l'UE pour machines (conformité CE).

Sous réserve de changements techniques
Toutes les mesures en mm
Novembre 17