


Mit der G-STRETCH 270A spannen
Sie alle Gewebe in höchster Präzision,
fadengerade und vollautomatisch
auf die gewünschten Spannwerte.



G-STRETCH 270A

Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone: +41 31 734 26 00
Fax: +41 31 734 26 01
Email: mail@grunig.ch
Web: www.grunig.ch

G-STRETCH 270A


Elektromechanisches Siebspanngerät



Terminal



G-CHECK 2



Siebrahmenauflage



DUPLEX Kluppe

Das Wichtigste in Kürze

- Bedienung des Spanngerätes sowie Eingabe aller Parameter über ein Touch-Screen Terminal.
- Es stehen insgesamt 50 frei definierbare Programme zur Verfügung.
- Nach Auswahl der Programmnummer wird der automatische Spannprozess gestartet.
- Das Gewebe wird automatisch in Kett- und Schussrichtung gespannt.
- Der Antrieb der Spannbalken erfolgt über Elektromotoren.
- Fadengerades Spannen ohne Gewebeverzug
- Dadurch wird ein rationelles Arbeiten mit höchster Reproduzierbarkeit ermöglicht.
- Optimales Handling und höchste Spann-präzision.
- Kein Gewebekontakt zum Rahmen während des Spannsens.
- Beim Spannen eines Gewebes wird der Siebrahmen mit der gleichen Gegenspannkraft vorgespannt.
- Falls die Siebrahmenvorspannung nicht erwünscht ist kann diese mittels 4 Feststellschrauben aufgehoben werden.
- Das Spanngerät kann sekundenschnell vom grössten bis zum kleinsten Siebrahmenformat stufenlos eingestellt werden.
- Der Bedienmodus ist umschaltbar von Manuel auf Automatik.
- Die DUPLEX Spannkuppen besitzen Konkav-Kugellager, welche auf präzisen Edelstahl-Führungswellen laufen.
- Die Spannkuppen können während dem Spannen durch seitliches Schieben die Gewebeausdehnung kompensieren.
- Die Breite einer Spannkuppe misst 250 mm. Durch diese ideale Breite werden Gewebe Unregelmässigkeiten durch jede einzelne Spannkuppe automatisch ausgeglichen.

Ausführung A2

- Touchbedienung mit Längenmesssystem

Option EK

- Mit den Eckkluppen kann das Gewebe über die Ecken vorgespannt werden. Ein unerwünschter Verzug des Gewebes (Kisseneffekt) wird somit verhindert.

Option EP1

- Programmgesteuerte Regelung des Rahmenanpressdruckes.

Option G

- Das von Grünig entwickelte elektronische Spannungsmessgerät G-CHECK 2 misst automatisch die Gewebespannung in Kett- und Schussrichtung von der Gewebeunterseite.

Option MD

- Die Option „Maintenance Diagnostic“ ermöglicht die unmittelbare Fehleranalyse und Hilfestellung per Fernwartung durch das Grünig-Supportteam.

Option S4

- 4-seitig aktive Spannbalken

Option W




- Winkelaufлагetisch zum gleichzeitigen Bespannen mehrerer Siebrahmen.
- Standardgewebewinkel: 0°, 7.5°, 15° und 22.5°

Option Z1

- Zusätzliche Siebrahmenauflage

Option Z2

- Auflagetraverse zum gleichzeitigen Bespannen und Vorspannen zweier Siebrahmen.



Gerätegrösse	SB Siebrahmen-Breite	mm	1250+2000
	SL Siebrahmen-Länge	mm	1250+2000
	Rahmenprofildicke	mm	20-70
	Spannhub pro Seite	mm	100
Abmessungen	Länge	mm	(2xSL)+355
	Breite	mm	(2xSB)+355
	Höhe	mm	1140
Stromanschluss	Spannung	V	1x230+N+PE 2x220+PE
	Frequenz	Hz	50/60
Druckluftanschluss	Druck	Bar	7
	Verbrauch	L/min	5-15
Dauerschallpegel		dB (A)	<70



Die Anlage erfüllt die
EU-Maschinenrichtlinien
(CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten
Alle Masse in mm
November 17