

La G-WASH 150 re-détermine les critères
en matière de nettoyage de cylindres de
rotation



G-WASH 150

Grünig

Grünig-Interscreen AG
Ringgenmatt 14
CH-3150 Schwarzenburg
Switzerland

Phone +41 31 734 2600
Fax +41 31 734 2601
www.grunig.ch
mail@grunig.ch

G-WASH 150

Système de lavage en ligne pour cylindres de rotation




Chambre de lavage



Pompe de lavage



Maniement simple



Chaîne de transport avec plateforme de cylindres réglable

Caractéristiques particulières

- Système de lavage à passage automatique pour des cylindres de rotation.
- Alimentation automatique des cylindres.
- Plateforme stable pour assurer un transport sûr des cylindres de rotation.
- Le lavage et le rinçage s'effectuent dans des chambres séparées.
- Temps de lavage programmable.
- Pompe de lavage performante.
- Buses spéciales de Grünig assurant un entretien sans problèmes et une performance fiable.
- Système de soufflage intégré.
- Construction robuste en acier spécial V2A.
- Très facile à utiliser, n'exigeant qu'un minimum de maintenance.

- Pour minimiser la dissipation du produit de lavage, les cylindres de rotation sont exposés à un système de soufflage à air comprimé agissant de l'intérieur et de l'extérieur, à la fin du processus de lavage.
- Le système d'échappement d'air intégré minimise la sortie de l'aérosol dans l'environnement de travail.

Option W

- Cuve encastrée au sol, en acier spécial V2A

Option V3A


- Filtre à charbon actif pour le système d'échappement d'air

Exécution

- La machine se compose d'un module de pré-lavage et d'un module de rinçage pour éliminer les encres d'imprimerie, ainsi que d'un système de transport pour les cylindres de rotation.
- Jusqu'à 4 cylindres de rotation de différentes dimensions peuvent être placés sur la station de chargement. Ils sont automatiquement amenés au processus de lavage.
- Une fois le processus de lavage est terminé, les cylindres peuvent être enlevés de la station de déchargement.
- Chaque module de lavage est équipé d'un réservoir de recirculation avec une capacité de 200 litres, préparé pour le raccordement à des systèmes de filtrage externes.
- La machine est conçue pour l'utilisation de solvants avec un point d'inflammation de >55°C.



Format de cylindre	Diamètre extérieur	mm	max. 280
	Longueur	mm	max. 650
	Diamètre intérieur	mm	min. 60
Dimensions	Longueur	mm	3860
	Largeur	mm	1025 / 1540
	Hauteur	mm	2370
Alimentation él.	Tension	V	3x400+N+PE
	Fréquence	Hz	50
Air comprimé	Pression	Bar	6
	Consommation	m3/h	90



Toutes les mesures en mm



La machine correspond aux directives de l'UE pour machines (conformité CE)

Sous réserve de modifications techniques

Février 2018